



Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück, HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2684 16T308
GTIN	4067263096979
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Beschichtung	TiCN
Inhalt	261019 HBT130
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HB T130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2684 16T308