

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3514 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhalt	260356 HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3514 11T302