

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3909 110404
GTIN	4067263092926
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Beschichtung	TiCN
Inhalt	250780 HBT020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3909 110404
