

Garant**Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3811 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070204
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Inhalt	260353 HB7315-1
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	30
Toleranz	G

Sorte	HB7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3811 070204