



Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2856 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	261144 HB7020-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2856 110304