

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3542 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260952 HB7140-2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Stückzahl	30

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3542 110204