

**Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3812 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 070202
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
Inhalt	260351 HU7315-1
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Beschichtung	unbeschichtet

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Toleranz	G
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3812 070202