

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3542 110208
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Inhalt	260954 HB7140-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Stückzahl	30

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3542 110208