

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück HBT020****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3909 150608
GTIN	4067263092988
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Inhalt	250784 HBT020
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,75 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,45 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,8 - 5 mm
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3909 150608
