



Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2831 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Inhalt	260750 HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2831 120408