

Garant**Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3812 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T304
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,05 mm
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Inhalt	260359 HU7315-1
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
Beschichtung	unbeschichtet
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,2 mm
Hauptanwendung	N

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	G
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3812 11T304