

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3516 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	50
Inhalt	260351 HB7120-1
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Datenblatt

Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3516 070202