

**Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3812 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Beschichtung	unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,05 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T308
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Inhalt	260361 HU7315-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	0,2 mm
Eckenradius	0,8 mm

Hauptanwendung	N
Toleranz	G
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3812 11T308