

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2860 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,5 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	261234 HB7035-2
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2860 160408