

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück, HBT130****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2691 160408
GTIN	4067263097099
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	261259 HBT130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2691 160408