

Garant**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2862 110304
GTIN	4067263095866
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Inhalt	261224 HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Stückzahl	50

Datenblatt

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2862 110304