

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2833 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Inhalt	260763 HB7010-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2833 09T308