

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3544 110202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Inhalt	260950 HB7130-2
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3544 110202