

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2833 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	260766 HB7010-2
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2833 120408