

Garant**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2865 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhalt	261364 HB7020-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Stückzahl	30

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2865 110302