



Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück, HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2693 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	261386 HBT130
Stückzahl	30

Sorte	HB T130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2693 110304