



Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2975 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.5 mm
Beschichtung	beschichtet
Inhalt	251802 HB7140-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2975 160404