

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2977 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Stückzahl	30
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	beschichtet
Hauptanwendung	M
Inhalt	251954 HB7130-2

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2977 060408