

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2978 080404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Stückzahl	30
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Inhalt	251962 HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2978 080404