

Garant**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3549 16T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schneidstoff	HM
Inhalt	260986 HB7120-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Stückzahl	50
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3549 16T304