

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück, HBT130****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2696 160408
GTIN	4067263097327
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhalt	261476 HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Stückzahl	50
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2696 160408