

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3553 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	261154 HB7130-2
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3553 160408