

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2834 120404
GTIN	4067263095613
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Inhalt	260765 HB7020-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2834 120404