

**Vorteilspack Stechdrehplatte Vollradius****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2748 4
GTIN	4067263097938
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	±0,04 mm
Schnitttiefe a _p	0,6 - 1,6 mm
Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,22 mm/U
Inhalt	273735 4
Anwendungsbereich	Radiales Innen-Einstecken
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stechbreite w	4 mm
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7020
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P

Datenblatt

Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	60 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2748 4