

**Vorteilspack Ab- / Ein- und Stechdrehplatte Vollradius 50 Stück HBG25****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2729 4
GTIN	4067263097112
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz Stechbreite w	±0,04 mm
Stechbreite w	4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,26 mm/U
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Inhalt	278036 4
Anwendungsbereich	Axiales Außen-Einstecken
Sorte	HBG25
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	130 m/min	P

Datenblatt

Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	140 m/min	K
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2729 4