

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3519 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260462 HB7120-1
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Toleranz	M
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3519 11T304