

**Vorteilspack SCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3822 09T304
GTIN	4067263098256
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	260762 HB7310
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCGT 09T304
Stückzahl	30
Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	G
Sorte	HB7310

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3822 09T304