

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3521 070202
GTIN	4067263096337
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	260449 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Toleranz	M
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3521 070202