

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2942 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Inhalt	251144 HB7130-2
Beschichtung	beschichtet

Datenblatt

Stückzahl	50
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2942 120408