

Garant**Vorteilspack RDHX 1003 MOTN, HB7515, 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2144 ST1400
GTIN	4069515046657
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Passend für:**

GARANT Kopier- und Planfräser Nr. 212105 - 212140.

Inhalt:

50 x 212243 ST1400

Hinweis:**Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.**Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.**Technische Beschreibung**

Typ	ST1400
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	RDHX 1003 MOTN
Inhalt	50 St.
Sorte	HB7515
Vorschub f_z pro Zahn	0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	1

Produktart

Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	430 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	bedingt geeignet	330 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	270 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	230 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	300 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	210 m/min	M
GG(G)	bedingt geeignet	230 m/min	K
Öl	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2144 ST1400