



Vorteilspack Digitale Messschieber mit großem Display und eckigem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm, Ablesung 0,01 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	404103 3
GTIN	
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11 mm großen Ziffern. Modernes, energieeffizientes Messsystem, Betriebsdauer ca.3Jahre. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten. Geläppte Führungsbahnen, die Messflächen sind feinstgeläpft. Mit eckigem Tiefenmaß.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032 je Messschieber. 3× Messschieber Nr. 412717 Gr. 150.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Tiefenmaß vorhanden	ja
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Kalibrierung	A1
Norm	ISO 13385
Ziffernhöhe LCD-Display	11 mm

Datenblatt

Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Ablesung	0,0005 Zoll
Messabweichung E MPE	±0,03 mm
Messbereich	0 - 150 mm
Betriebsdauer	ca. 3 Jahre
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Anzahl enthaltener Batterien	3
Schnabellänge	40 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber
USP1	Digitale Messschieber mit großem Display und eckigem Tiefenmaß, Messbereich 150 mm, Ablesung 0,01 mm

Passende Produkte

No Shop URL available for: 404103 3