

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2837 120404
GTIN	4067263095620
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	260765 HB7020-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Stückzahl	50
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Datenblatt

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2837 120404