



## Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



### Bestelldaten

Bestellnummer	261182 CA6525
GTIN	4960664492350
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

VBMT 160404 CA6525 Sorte: CA6525  
Spanbrecher: HQ  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 140 m/min

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 140 m/min
Spanbrecher	HQ
Vorschub $f$	0,05 - 0,25 mm/U

Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen