

**Vorteilspack SCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3824 09T304
GTIN	4067263098263
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCGT 09T304
Hauptanwendung	N
Inhalt	260762 HB7310
Toleranz	G

Sorte	HB7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3824 09T304