

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3522 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	260462 HB7140-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3522 11T304