

**Garant****Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3523 070204 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Eckenradius                                 | 0,4 mm             |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                  |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Vorschub f                                  | 0,1 - 0,4 mm/U     |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | DCMT 070204        |
| Toleranz                                    | M                  |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 260 mm/min    |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 1,75 mm            |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm            |
| Inhalt                                      | 260452 HB7120-1    |
| Hauptanwendung                              | M                  |
| Schneidstoff                                | HM                 |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 2,5 mm       |

## Datenblatt

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Stückzahl        | 50                            |
| Sorte            | HB7120-1                      |
| Schnittbedingung | kontinuierlich                |
| Spanbrecher      | VM                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3523 070204