

**Vorteilspack VBGT Wendeschneidplatte mittlerer Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3827 110302
GTIN	4067263098393
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	unbeschichtet
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 110302
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	N
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Inhalt	261222 HU7310
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Toleranz	G

Sorte	HU7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3827 110302