

Garant**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2933 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250862 HB7120-1
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2933 150608