

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2840 16T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Inhalt	260958 HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2840 16T308