

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2935 150612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Inhalt	250864 HB7140-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	50

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2935 150612