

**Vorteilspack KNUX Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2936 160405L
GTIN	4067263094494
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,35 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet
Inhalt	251032 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160405L
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2936 160405L