

Garant

Flexbacke, Typ: 125



Bestelldaten

Bestellnummer	360177 125
GTIN	4069515048330
Artikelklasse	310

Beschreibung

Ausführung:

Aufsatzbacke beschichtet, gehärtet und geschliffen.

Verwendung:

Optimale Ergänzung zu unseren pneumatischen Zentrumspanner. Bestehend aus Grund- und Aufsatzbacke. Flexibilität durch Verwendung von Vorsatzbacken (Sonderzubehör) mit diversen Spann Geometrien. Großer Spannbereich von 9 bis 130mm (154mm ohne Vorsatzbacken) realisierbar. Versetzen der Aufsatzbacken um 1,5 mm möglich. Spitzverzahnung 1,5x 60° auf Ober- bzw. Unterseite der Backenkombination.

Passend für:

pneumatischer Zentrumspanner 360180 / 360181 Nr. 160 und Nr. 160/4.

Lieferumfang:

1x Grund- und Aufsatzbacke, 16x Gewindestift M8x12mm, 4x Zylinderschraube M8x30mm, 1x Zylinderschraube M6x25mm, 1x Senkkopfschraube M4x16mm

Hinweis:

Einspannhöhe ist durch die Vorsatzbacke Variabel.

Passende Vorsatzbacken 361140 bis 361149 sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Technische Beschreibung

Backenbreite b	125 mm
Gewinde	M6

Datenblatt

Gewinde	M8
Spannbereich	9 - 154 mm
Werkstoff	Stahl
Backenhöhe h	30 mm
passend zu Farbcode	PCV 160
Gesamthöhe	43 mm
Anzahl Backen	1
Produktart	Schraubstock-Backen