

**Vorteilspack KNUX Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2936 160410L
GTIN	4067263094531
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,65 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Eckenradius	1 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	beschichtet
Inhalt	251038 HB7130-2
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	KNUX 160410L
Stückzahl	30
Sorte	HB7130-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2936 160410L