




Zentrischspanner, Breite: 120Pmm



Bestelldaten

Bestellnummer	363300 120P
GTIN	4069515048699
Artikelklasse	30W

Beschreibung

Ausführung:

- Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
- Komplett plasmanitriert und Unterseite feingefräst.
- Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
- Durch Wenden der Backen ist Spannbereichsveränderung möglich.
- Mit Automations-Schnittstelle.
- Inklusive Bohrungen für LANG Positionier-System, adaptierbar auf GARANT ZeroClamp und Erowa ITS148 (nur Nr. 363300 75) über Zwischenplatte.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363310 – 363324.

Lieferumfang:

Grundkörper, Spindel, Spindelmuttern.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229 12 (bei Gr.75), Nr. 642229 13 (bei Gr.120) Spannpratzen Nr. 363081 80 und 361165 CS1, GARANT Spannbolzen Nr. 363190, Adapterplatten Nr. 363079, 363080, 363085 Höhenkonsole Nr. 363090 (in Kombination mit Nr. 363079) Montagestation Nr. 358595 52/96.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 363310 – 363324 sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe.

Technische Beschreibung

Gewicht	9,5 kg
Stichmaß	96 mm
maximale Spannkraft	28 kN
L	180 mm
B	125 mm
Farbcode	HOLEX ZS 120
Höhe H	65 mm
passend zu Farbcode	HOLEX ZS 75
Breite	120 mm
maximales Anzugsmoment	100 Nm
Produktart	Maschinenschraubstock