

**Vorteilspack VBGT Wendeschneidplatte mittlerer Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3830 110304
GTIN	4069515046534
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Inhalt	261224 HB7310
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBGT 110304
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G

Sorte	HB7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3830 110304